


HOLEX**Menetfúró befogó, ER szinkro, HSK-A 63, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338195 25
GTIN	4062406511098
Árucikk kategória	32P

Leírás**Kivitel:**

- **Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.**
- **Belső hűtőfolyadék hozzáfűzés 50 bar-ig.**
- **A menetfűró/formázó élettartama megnő.**

Felhasználás:

- **Szinkronorsós megmunkáló központokon.**
- **A menetfűró emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére – szinkronorsó.**
- **A menetfűrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.**

Opcionális tartozék:

309399 és 309447 sz. ER menetfűró szorítópatronok.

309880 sz. hűtőfolyadék cső HSK-hoz.

Figyelem:

Ne zsírtalanítsa a szinkron menetfűró befogót.

Műszaki leírás

Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	0,5 mm
Belső Ø D ₁	42 mm
A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Menetvágási tartomány	M6 – M20
Külső Ø D	45 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	0,5 mm

Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	ISO 12164-1
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Alak	A
Termék fajtája	Menetfúró befogó