


**HOLEX****Menetfúró befogó, ER szinkro, Szár Ø 25 mm., ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338198 25
GTIN	4062406522612
Árucikk kategória	32P

**Leírás****Kivitel:**

- **Minimális hosszkiegénylítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.**
- **Belső hűtőfolyadék hozzávezetés 50 bar-ig.**
- **A menetfúró/formázó élettartama megnő.**

**Felhasználás:**

- **Szinkronorsós megmunkáló központokon.**
- **A menetfúró emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére – szinkronorsó.**
- **A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.**

**Opcionális tartozék:**

309399 és 309447 sz. ER menetfúró szorítópatronok.

**Figyelem:**

Ne zsírtalanítsa a szinkron menetfúró befogót.

**Műszaki leírás**

Hosszkiegénylítés nyomó üzemben	0,5 mm
Menetvágási tartomány	M6 – M20
Hosszkiegénylítés húzó üzemben	0,5 mm
Külső Ø D	45 mm
Belső Ø D <sub>1</sub>	42 mm
A-méret kinyúlási hossz	110 mm
Befogó	Szár Ø 25 mm.

Befogó szabvány	DIN 1835 B, E
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Termék fajtája	Menetfúró befogó