


HOLEX**Menetfúró befogó, ER szinkro, SK 40, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338190 16
GTIN	4062406511067
Árucikk kategória	32P

Leírás**Kivitel:**

- **Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.**
- **Belső hűtőfolyadék hozzávezetés 50 bar-ig.**
- **A menetfúró/formázó élettartama megnő.**

Felhasználás:

- **Szinkronorsós megmunkáló központokon.**
- **A menetfúró emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére – szinkronorsó.**
- **A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.**

Opcionális tartozék:

309399 és 309447 sz. ER menetfúró szorítópatronok.

308600– 308806 sz. kúpvonócsap.

Figyelem:

Ne zsírtalanítsa a szinkron menetfúró befogót.

Műszaki leírás

Menetvágási tartomány	M4 – M12
Belső Ø D ₁	28 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	0,5 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	0,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	85 mm
Külső Ø D	34 mm

Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Alak	AD
Termék fajtája	Menetfúró befogó