

HOLEX**Gyorscsatlakozó belső menettel, Belső menetes csatlakozó: 3/8coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080171 3/8
GTIN	4062406572709
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Gyorszáras csatlakozók NW 7,2. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

Műszaki leírás

Maximális üzemi nyomás	35 bar
Átfolyási érték	1000 l/min
Belső menetes csatlakozó	3/8 coll
Termék fajtája	Csatlakozó