

**Gyorscsatlakozó belső menettel, Belső menetes csatlakozó: 1/2coll****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 080171 1/2    |
| GTIN              | 4062406573317 |
| Árucikk kategória | 02A           |

**Leírás****Kivitel:**

Gyorszáras csatlakozók NW 7,2. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

**Műszaki leírás**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Belső menetes csatlakozó | 1/2 coll   |
| Átfolyási érték          | 1000 l/min |
| Maximális üzemi nyomás   | 35 bar     |
| Termék fajtája           | Csatlakozó |