

**Gyorscsatlakozó Tömlőcsatlakozóval, Belső tömlőcsatlakozó Ø: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080172 6
GTIN	4062406523954
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

Gyorszáras csatlakozók NW 7,2. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

**Műszaki leírás**

Belső tömlőcsatlakozó Ø	6 mm
Maximális üzemi nyomás	35 bar
Átfolyási érték	1000 l/min
Termék fajtája	Csatlakozó