

**HOLEX****Gyorscsatlakozó Tömlőcsatlakozóval, Belső tömlőcsatlakozó Ø: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080172 13
GTIN	4062406523978
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

Gyorszáras csatlakozók NW 7,2. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

**Műszaki leírás**

Maximális üzemi nyomás	35 bar
Átfolyási érték	1000 l/min
Belső tömlőcsatlakozó Ø	13 mm
Termék fajtája	Csatlakozó