

## Rögztő lánc 3 ágú, Hasznos hossz: A1m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	086438 A1
GTIN	2050002049079
Árucikk kategória	08Y

### Leírás

#### Kivitel:

Rögztő lánc H jelöléssel (a Német Szakmai Szövetség engedélye).

Nagy szilárdságú láncfüggeszték villás fejű kampóval feketére festett láncsal. Rögztő láncok, **rövidíthető**. A lánc hossza villásfejű rövidítő kampóval csökkenthető.

#### Figyelem:

További méretek és kivitelek (pl. biztonsági teheremelő kampó) külön rendelésre szállíthatók.

### Műszaki leírás

Hasznos hossz	1 m
Lánc Ø	13 mm
Teherbírás WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	11200 kg
Teherbírás WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	8000 kg
Termék fajtája	Rögztő lánc

