

**HOLEX****Tömlőcsenk készlet belső menettel 10 darabos, Belső menetes csatlakozó:  
1/4coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080173 1/4
GTIN	4062406522520
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

Gyorszáras csatlakozók NW 7,2. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

**Műszaki leírás**

Készlet tartalma	10
Maximális üzemi nyomás	35 bar
Külső menetes csatlakozó	1/4 coll
Termék fajtája	Közcsavar