

## Rögztő lánc 4 ágú, Hasznos hossz: A5m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	086447 A5
GTIN	2050002049222
Árucikk kategória	08Y

### Leírás

#### Kivitel:

Rögztő lánc H jelöléssel (a Német Szakmai Szövetség engedélye).  
Nagy szilárdságú láncfüggeszték villás fejű kampóval feketére festett láncsal. Rögztő láncok,  
**rövidíthető**. A lánc hossza villásfejű rövidítő kampóval csökkenthető.

#### Figyelem:

További méretek és kivitelek (pl. biztonsági teheremelő kampó) külön rendelésre szállíthatók.

### Műszaki leírás

Hasznos hossz	5 m
Lánc Ø	10 mm
Teherbírás WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	6700 kg
Teherbírás WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	4750 kg
Termék fajtája	Rögztő lánc

