

Rögztő lánc 4 ágú, Hasznos hossz: A4m



Rendelési adatok

Rendelés száma	086445 A4
GTIN	2050002049130
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Rögztő lánc H jelöléssel (a Német Szakmai Szövetség engedélye).
Nagy szilárdságú láncfüggeszték villás fejű kampóval feketére festett láncsal. Rögztő láncok,
rövidíthető. A lánc hossza villásfejű rövidítő kampóval csökkenthető.

Figyelem:

További méretek és kivitelek (pl. biztonsági teheremelő kampó) külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Hasznos hossz	4 m
Lánc Ø	6 mm
Teherbírás WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	2360 kg
Teherbírás WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	1700 kg
Termék fajtája	Rögztő lánc

