

HOLEX**Közcsavar készlet külső menettel 10 darabos, Külső menetes csatlakozó:
1/2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080174 1/2
GTIN	4062406522575
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Gyorszáras csatlakozók NW 7,2. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

Műszaki leírás

Belső menetes csatlakozó	1/2 coll
Tartalom (db)	10
Termék fajtája	Közcsavar