



Akkus nedves-/száraz porszívó, Típus: M12FVCL-0



Rendelési adatok

Rendelés száma	070230 M12FVCL-0
GTIN	4058546341190
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Hordozható és nagy teljesítményű 12 V-os akkumulátoros nedves- / száraz porszívó M12 FUEL™ motorral. Egymásra helyezhető kialakítású szerszámok láda a könnyebb szállításhoz és jobb tároláshoz.

Tartalom:

Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.

Szűrő, szívótömlő, durva szennyeződés fej és résszívó fej.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073816, 073827 és 073840 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Súly akku nélkül	4,5 kg
Energiaellátás	Akkus

Szívótömlő hossza	0,5 m
Tartálytérfogat	6,1 l
Akkumulátor-feszültség	12 V
Gyártó jelölése	M12FVCL-0
Térfogatáram	1275 l/min
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

Tartozék

Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB12	073814 MB12
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218SC	073840 M1218SC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Akku induló készlet Típus M12NRG4	073839 M12NRG4
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion rendszer M12B4 Akkumulátor típus MB12	073815 MB12
Li-Ion rendszer M12B6 Akkumulátor típus MB12	073829 MB12