

Garant

PU 1/4 col spiráltömlő biztonsági acélsatlakozóval Ø 8×12 mm, Használható tömlőhossz: 5m

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	080238 5
GTIN	4062406523763
Árucikk kategória	01A

Leírás**Kivitel:**

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. - 20/ + 60 °C között hőálló.

Tartalom:

GARANT biztonsági acél gyorscsatlakozó és acél tömlőcsenk.

Műszaki leírás

Maximális üzemi nyomás	10 bar
Tömlő belső Ø	8 mm
Tömlő külső Ø	12 mm
Hőmérséklettartomány	-20 - 60 °C
Használható tömlőhossz	5 m
Termék fajtája	Tömlő

