

**Garant****PU 1/4 col spiráltömlő biztonsági acélcsatlakozóval Ø 8×12 mm, Használható tömlőhossz: 3m**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	080238 3
GTIN	4062406523756
Árucikk kategória	01A

## Leírás

**Kivitel:**

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. - 20/ + 60 °C között hőálló.

**Tartalom:**

**GARANT biztonsági acél gyorscsatlakozó** és acél tömlőcsenk.

## Műszaki leírás

Tömlő belső Ø	8 mm
Hőmérséklettartomány	-20 - 60 °C
Használható tömlőhossz	3 m
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Tömlő külső Ø	12 mm
Termék fajtája	Tömlő

