

Garant**PU tömlő készlet biztonsági acélsatlakozóval Ø 8×12 mm, Használható tömlőhossz: 5m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080242 5
GTIN	4062406523794
Árucikk kategória	01A

Leírás**Kivitel:**

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU tömlő jó rugalmassággal. Olajozott sűrített levegőhöz jól használható.

Tartalom:

Biztonsági acél gyorscsatlakozó és acél tömlőcsonk.

Műszaki leírás

Használható tömlőhossz	5 m
Tömlőcsonk csatlakozó	1/4 coll
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Tömlő belső Ø	8 mm
Tömlő külső Ø	12 mm
Festék	kék
Termék fajtája	Tömlő

Tartozék

Közcsavar külső menettel 5 darabos készlet Külső menetes
csatlakozó 1/4 coll

080290 1/4