

Garant

**PU 1/2 col spiráltömlő biztonsági acélcsatlakozóval Ø 11×16 mm,
Használható tömlőhossz: 5m**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	080239 5
GTIN	4062406523787
Árucikk kategória	01A

Leírás**Kivitel:**

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. - 20/ + 60 °C között hőálló.

Tartalom:

GARANT biztonsági acél gyorscsatlakozó és acél tömlőcsonk.

Műszaki leírás

Maximális üzemi nyomás	10 bar
Használható tömlőhossz	5 m
Tömlő külső Ø	16 mm
Tömlő belső Ø	11 mm
Hőmérséklettartomány	-20 - 60 °C
Termék fajtája	Tömlő

