

Garant

PU tömlő készlet biztonsági acélsatlakozóval Ø 8×12 mm, Használható tömlőhossz: 10m



Rendelési adatok

Rendelés száma	080242 10
GTIN	4062406523800
Árucikk kategória	01A

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU tömlő jó rugalmassággal. Olajozott sűrített levegőhöz jól használható.

Tartalom:

Biztonsági acél gyorscsatlakozó és acél tömlőcsenk.

Műszaki leírás

Használható tömlőhossz	10 m
Tömlőcsenk csatlakozó	1/4 coll
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Tömlő külső Ø	12 mm
Festék	kék
Tömlő belső Ø	8 mm
Termék fajtája	Tömlő

Tartozék

Közcsavar külső menettel 5 darabos készlet Külső menetes
csatlakozó 1/4 coll

080290 1/4