

Garant

**PU 1/2 col spiráltömlő biztonsági acélsatlakozóval Ø 11×16 mm,
Használható tömlőhossz: 3m**



Rendelési adatok

Rendelés száma	080239 3
GTIN	4062406523770
Árucikk kategória	01A

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. - 20/ + 60 °C között hőálló.

Tartalom:

GARANT biztonsági acél gyorscsatlakozó és acél tömlőcsonk.

Műszaki leírás

Maximális üzemi nyomás	10 bar
Hőmérséklettartomány	-20 - 60 °C
Tömlő belső Ø	11 mm
Tömlő külső Ø	16 mm
Használható tömlőhossz	3 m
Termék fajtája	Tömlő

