

Garant**PU tömlő készlet biztonsági acélsatlakozóval Ø 11×16 mm, Használható tömlőhossz: 10m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080243 10
GTIN	4062406524012
Árucikk kategória	01A

Leírás**Kivitel:**

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU tömlő jó rugalmassággal. Olajozott sűrített levegőhöz jól használható.

Tartalom:

Biztonsági acél gyorscsatlakozó és acél tömlőcsonk.

Műszaki leírás

Használható tömlőhossz	10 m
Tömlő belső Ø	11 mm
Tömlőcsonk csatlakozó	1/4 coll
Tömlő külső Ø	16 mm
Festék	kék
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Termék fajtája	Tömlő

Tartozék

Közcsavar külső menettel 5 darabos készlet Külső menetes
csatlakozó 1/4 coll

080290 1/4