



**High Vis PU tömlő készlet eSafe biztonsági acélsatlakozóval Ø 8×12 mm,
Használható tömlőhossz: 5m**



Rendelési adatok

Rendelés száma	080246 5
GTIN	7391390442215
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU tömlő jó rugalmassággal.
Élénk zöld színű tömlő készlet (High-visible).

Tartalom:

Biztonsági acél gyorscsatlakozó és acél tömlőcsonk.

Műszaki leírás

Tömlő külső Ø	12 mm
Használható tömlőhossz	5 m
Tömlőcsonk csatlakozó	1/4 coll
Festék	zöld
Tömlő belső Ø	8 mm
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Termék fajtája	Tömlő

Tartozék

Közcsavar külső menettel5 darabos készlet Külső menetes
csatlakozó 1/2 coll

080290 1/2

Biztonsági csatlakozóKülső menet Külső menetes
csatlakozó 1/2 coll

080285 1/2