



## High Vis PU tömlő készlet eSafe biztonsági acélsatlakozóval Ø 11×16 mm, Használható tömlőhossz: 10m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	080247 10
GTIN	7391390442239
Árucikk kategória	08A

### Leírás

**Kivitel:**

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU tömlő jó rugalmassággal.  
Élénk zöld színű tömlő készlet (High-visible).

**Tartalom:**

**Biztonsági** acél gyorscsatlakozó és acél tömlőcsonk.

### Műszaki leírás

Tömlő belső Ø	11 mm
Tömlő külső Ø	16 mm
Festék	zöld
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Tömlőcsonk csatlakozó	1/4 coll
Használható tömlőhossz	10 m
Termék fajtája	Tömlő

---

**Tartozék**

Közcsavar külső menettel5 darabos készlet Külső menetes  
csatlakozó 1/2 coll

080290 1/2

Biztonsági csatlakozóKülső menet Külső menetes  
csatlakozó 1/2 coll

080285 1/2