



Központosító rögzítőszem Quick Lift DSR, Menet Ø: M10X1,5



Rendelési adatok

Rendelés száma	086454 M10X1,5
GTIN	2050002053830
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Becsavarozható, kompakt, nagy szilárdságú Quick Lift DSR acél központosító rögzítőszem. 360°-ban forgatható és 180°-ban billenthető. Akár 80%-os időmegtakarítás egy klasszikus forgószem (DSR vs. Quick Lift DSR) becsavarozásával szemben. **Terhelés alatt forgatható.** Egyszerűen használható a tisztán mechanikus rendszernek köszönhetően. Karbantartásmentes, biztonságos és megbízható. A csavarfej benyomásával a Quick Lift-DSR másodpercek alatt rögzíthető a belső menetben. Ez tisztán mechanikusan működik egy rugó működtetésével.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.

Műszaki leírás

Súly	0,3 kg
Elválasztó magassága B	30 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	18 mm
Menet Ø	M10×1,5

Csavarfej magassága A	31 mm
Csavarfej Ø C	30 mm
Teherbírás WLL SF 5:1	0,4 t
Menethossz L	19,5 mm
Fül szélessége E	27 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G	53 mm
Fül vastagsága F	14 mm
Középső bordafül távolsága D	38 mm
Termék fajtája	Központosító rögzítőcsap