

**Központosító rögzítőszem Quick Lift DSR, Menet Ø: M20X2,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	086454 M20X2,5
GTIN	2050002053878
Árucikk kategória	08Y

**Leírás****Kivitel:**

Becsavarozható, kompakt, nagy szilárdságú Quick Lift DSR acél központosító rögzítőszem. 360°-ban forgatható és 180°-ban billenthető. Akár 80%-os időmegtakarítás egy klasszikus forgószem (DSR vs. Quick Lift DSR) becsavarozásával szemben. **Terhelés alatt forgatható.** Egyszerűen használható a tisztán mechanikus rendszernek köszönhetően. Karbantartásmentes, biztonságos és megbízható. A csavarfej benyomásával a Quick Lift-DSR másodpercek alatt rögzíthető a belső menetben. Ez tisztán mechanikusan működik egy rugó működtetésével.

**Figyelem:**

**SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.**

**Műszaki leírás**

Csavarfej magassága A	55 mm
Menethossz L	30 mm
Fül szélessége E	55 mm
Menet Ø	M20x2,5

Elválasztó magassága B	55 mm
Csavarfej Ø C	60 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	40 mm
Középső bordafül távolsága D	83 mm
Fül vastagsága F	25 mm
Súly	2,6 kg
Központosító rögzítőcsap szélessége G	115 mm
Teherbírás WLL SF 5:1	1,7 t
Termék fajtája	Központosító rögzítőcsap