



## Központosító rögzítőszem Quick Lift DSR, Menet Ø: M24X3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	086454 M24X3
GTIN	2050002053885
Árucikk kategória	08Y

### Leírás

#### Kivitel:

Becsavarozható, kompakt, nagy szilárdságú Quick Lift DSR acél központosító rögzítőszem. 360°-ban forgatható és 180°-ban billenthető. Akár 80%-os időmegtakarítás egy klasszikus forgószem (DSR vs. Quick Lift DSR) becsavarozásával szemben. **Terhelés alatt forgatható.** Egyszerűen használható a tisztán mechanikus rendszernek köszönhetően. Karbantartásmentes, biztonságos és megbízható. A csavarfej benyomásával a Quick Lift-DSR másodpercek alatt rögzíthető a belső menetben. Ez tisztán mechanikusan működik egy rugó működtetésével.

#### Figyelem:

**SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.**

### Műszaki leírás

Súly	2,6 kg
Menet Ø	M24x3
Fül szélessége E	55 mm
Fül vastagsága F	25 mm

Belső hatszög kulcsnyílás S	40 mm
Teherbírás WLL SF 5:1	2,5 t
Csavarfej Ø C	60 mm
Csavarfej magassága A	55 mm
Középső bordafül távolsága D	83 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G	115 mm
Elválasztó magassága B	55 mm
Menethossz L	36 mm
Termék fajtája	Központosító rögzítőcsap