



Központosító rögzítőszem Quick Lift DSR, Menet Ø: M12X1,75



Rendelési adatok

Rendelés száma	086454 M12X1,75
GTIN	2050002053847
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Becsavarozható, kompakt, nagy szilárdságú Quick Lift DSR acél központosító rögzítőszem. 360°-ban forgatható és 180°-ban billenthető. Akár 80%-os időmegtakarítás egy klasszikus forgószem (DSR vs. Quick Lift DSR) becsavarozásával szemben. **Terhelés alatt forgatható.** Egyszerűen használható a tisztán mechanikus rendszernek köszönhetően. Karbantartásmentes, biztonságos és megbízható. A csavarfej benyomásával a Quick Lift-DSR másodpercek alatt rögzíthető a belső menetben. Ez tisztán mechanikusan működik egy rugó működtetésével.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.

Műszaki leírás

Belső hatszög kulcsnyílás S	27 mm
Elválasztó magassága B	40 mm
Csavarfej Ø C	45 mm
Fül vastagsága F	17 mm

Fül szélessége E	38 mm
Teherbírás WLL SF 5:1	0,65 t
Középső bordafül távolsága D	53 mm
Csavarfej magassága A	40 mm
Súly	0,9 kg
Központosító rögzítőcsap szélessége G	76 mm
Menethossz L	23 mm
Menet Ø	M12×1,75
Termék fajtája	Központosító rögzítőcsap