


Garant**GARANT Master Mute cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: DM/52****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 264839 DM/52 |
| GTIN | 4251414902893 |
| Árucikk kategória | 29D |

Leírás**Kivitel:**

22-os menetlapka mérethez.

Alkalmazható:

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárok.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Szárméret: 40 mm

Cserélhető fej ISO kódja: DIL

Hozzávaló váltólapka: 22

Fogásszög: 90 fok

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 48 mm

Középtolódás L_3 : 25 mm

Műszaki leírás

| | |
|--|-------------|
| Fogásszög | 90 fok |
| Csavar alátétlapkához | 259027 2 |
| Alátétlapka | 279820 4 |
| Szárméret | 40 mm |
| Rendszer | DM |
| Sorozat | Master Mute |
| Cserélhető fej ISO kódja | DIL |
| Teljes hossz L | 40 mm |
| Hozzávaló váltólapka | 22 |
| Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű | 279835 4 |
| Középtolódás L ₃ | 25 mm |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 48 mm |
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Furatfej |

Tartozék

| | |
|-------------------------------|----------|
| Alátétlapka Típus 4 | 279820 4 |
| Alátétlapka Típus 1 | 279820 1 |
| Karom Típus 2 | 279835 2 |
| Csavar alátétlapkához Típus 2 | 259027 2 |