

HOLEX**HOLEX Pro Steel kúpsülyesztő készlet 150182 sz., kazettában 90°, TiAlN,
Sülyesztők száma: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150342 6
GTIN	4062406524517
Árucikk kategória	12M

Leírás**Kivitel:**

Kúpsülyesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus.

Az összes sülyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsülyesztő kúpos sülyesztések rezgésmentes elkészítésére.

Tartalma:

1-1 db sülyesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19 méret

Figyelem:

Üres kazetta 6 vagy 7 sülyesztőhöz, lásd 150370 sz.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Sülyesztők száma	6
Sorozat	Pro Steel
Bevonat	TiAlN

Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Függőleges élek osztása	egyenlőtlen
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő