

HOLEX**HOLEX Pro Steel kúpsüllyesztő készlet 150182 sz., kazettában 90°, TiAlN,
Süllyesztők száma: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150342 7
GTIN	4062406524524
Árucikk kategória	12M

Leírás**Kivitel:**

Kúpsüllyesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus.

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes elkészítésére.

Tartalma:

1-1 db süllyesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25 méret

Figyelem:

Üres kazetta 6 vagy 7 süllyesztőhöz, lásd 150370 sz.

Műszaki leírás

Süllyesztők száma	7
Vágóélek száma Z	3
Sorozat	Pro Steel
Bevonat	TiAlN

Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Függőleges élek osztása	egyenlőtlen
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő