

**HOLEX****HOLEX Pro Steel kúpsüllyesztő készlet 3 befogófelülettel 150184 sz., kazettában 90°, TiAlN, Süllyesztők száma: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	150344 6
GTIN	4062406524531
Árucikk kategória	12M

**Leírás****Kivitel:**

Kúpsüllyesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus.

**Az összes süllyesztő 3 élű**, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

**Felhasználás:**

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes elkészítésére.

**Tartalma:**

1-1 db süllyesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19 méret

**Figyelem:**

Üres kazetta 6 vagy 7 süllyesztőhöz, lásd 150370 sz.

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Süllyesztők száma	6
Sorozat	Pro Steel

Bevonat	TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS
Függőleges élek osztása	egyenlőtlen
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Három befogófelületű szár h9
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő