



Precíziós hengerzár megosztott kulcs, Ház Ø: 30mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085870 30
GTIN	4003482441121
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

Masszív sárgaréz test, rozsdamentes precíziós zárszerkezet, edzett, krómozott és kettős reteszelésű acélkengyellel.

A 116 Profi sorozat a következő speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállítható: Minta szerint készült zárok vagy főkulccsal és pótkulccsal rendelkező zárok.

Funkció:

Az **azonos kulcs** azt jelenti, hogy **egy** kulccsal **több** hengerárat és zárat nyithat és zárhat.

Tartalom:

Lakat két kulccsal

Műszaki leírás

Szár anyaga	Acél, krómozott
Kengyel Ø	5 mm
Zárberendezéshez alkalmas	nem
Kulcsok száma	2
Hozzávaló betétek	nem

Kettes reteszelésű kengyel	igen
Edzett kengyel	igen
Zárszerkezet	Rozsdamentes precíziós zárszerkezet
Ház anyaga	Sárgaréz
Ház Ø	30 mm
Zárás	megosztott kulcs
Zárak száma	1
Sorozat	116 Profi
Termék fajtája	Lakat