

Lapos rögzítőmágnes belső menettel, Ferrit, Ø: 100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085915 100
GTIN	2050001735751
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt kemény ferrit rögzítő mágnes menetes persellyel.**
- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Figyelem:

Be csavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Műszaki leírás

Ø	100 mm
Súly	940 g
Menet	M12 mm
Névleges tartóerő	900 N
Magasság	22 mm
Maximális hőállóság	120 °C
Menetes persely	igen
Magasság menettel	42 mm
Munkadarab felülete	horganyzott

Mágnestag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítómágnest