

Garant**VHM nagyoló maró, bevonat nélkül, Ø d11 DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	205330 20
GTIN	4045197644039
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.****Kerekített recés profil.****Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához.****Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	54 mm
Nyak $\varnothing D_1$	19,8 mm
Előtolás f_z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,14 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	1,05 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,12 mm
Fogak száma Z	3
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Teljes hossz L	104 mm
Élhossz L_c	38 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HB, h6
Tűrés névleges \varnothing	d11

Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Maróprofil	WR
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	270 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Cu	alkalmas	80 m/min	N
CuZn	alkalmas	100 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		