

Garant**Ujjmaró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191320 25
GTIN	4045197101808
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

Központon átmenő él mélységre fúráshoz.

Excentrikus hátraköszörülés.

- **Nagy, finomra köszörült forgácshornyok.**
- **Rendkívül finom élköszörülés, – ennek következtében finom munkadarab-felületek.**
- **Speciális homlokszög alumíniumhoz.**

Figyelem:

Fúrt hornyok marásához.

Műszaki leírás

Előtolás f_z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,065 mm
Vágóél Ø D_c	25 mm
Fogak száma Z	3
Szár Ø D_s	25 mm
Teljes hossz L	121 mm
Élhossz L_c	45 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	42 fok
Sarokletörés szöge	90 fok

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844 B
Típus	W
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	150 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	37 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		