



Rátűzőkulcs készlet 3/8 col négyszög, VDE szerint szigetelt 10 darabos, Alkotóelemek száma: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	633996 10
GTIN	4013288210234
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Rátűzőkulcs készlet **1000 V-ig teljesen szigetelt DIN EN 60900 / VDE 0682-201** szerint.
Elhelyezés robusztus textilpánton a mellékelt tépőzáras ragasztócsíkokkal való rögzítéshez pl. falra, polcra, műhelykocsira vagy Wera 2go szerszám szállítórendszerre.

Felhasználás:

Belső hatlapú csavarokhoz M2– M5.

Belső Torx® csavarokhoz M4– M8.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalom:

6-szög rátűzőkulcsok, VDE szigetelt: 4 db 4; 5; 6; 8 mm méret

Rátűzőkulcsok Torx®-hoz, VDE szerint szigetelt: 6 db TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45 méret

Tárolás: Textil öv

Műszaki leírás

Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartalom (db)	10

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Gyártó jelölése	Belt B VDE 1
Hossz	230 mm
Szélesség	85 mm
Magasság	80 mm
Termék fajtája	Dugókulcs fej