

**Garant****Ujjmaró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 12mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 191320 12     |
| GTIN              | 4045197101747 |
| Árucikk kategória | 11W           |

**Leírás****Kivitel:**

Központon átmenő él mélységre fúráshoz.

**Excentrikus hátraköszörülés.**

- **Nagy, finomra köszörült forgácshornyok.**
- **Rendkívül finom élköszörülés, – ennek következtében finom munkadarab-felületek.**
- **Speciális homlokszög alumíniumhoz.**

**Figyelem:**

Fúrt hornyok marásához.

**Műszaki leírás**

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Fogak száma Z                                             | 3                               |
| Előtolás $f_z$ horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,041 mm                        |
| Vágóél Ø $D_c$                                            | 12 mm                           |
| Szár Ø $D_s$                                              | 12 mm                           |
| Teljes hossz L                                            | 83 mm                           |
| Élhossz $L_c$                                             | 26 mm                           |
| Fogásvételi irány                                         | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Szár                                                      | DIN 1835 B, h6-tal              |
| Tűrés névleges Ø                                          | e8                              |
| Spirálszög                                                | 42 fok                          |
| Sarokletörés szöge                                        | 90 fok                          |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Bevonat        | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag  | HSS Co 8       |
| Szabvány       | DIN 844 B      |
| Típus          | W              |
| belső hűtés    | nem            |
| Színes gyűrű   | sárga          |
| Termék fajtája | Sarokmaró      |

### Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú)         | alkalmas              | 150 m/min      | N       |
| Alu > 10% Si                 | feltételesen alkalmas | 37 m/min       | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 28 m/min       | P       |
| Nedvesen maximum             | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen minimum             | alkalmas              |                |         |