

Garant**SNHX 1103 balos, Típus: UNI****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 218583 UNI |
| GTIN | 4062406537913 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha a_e max.

Sík horonyfenék megmunkálásához a tartóra balos és jobbos lapkákat kell felszerelni. A szárral ellentétes oldalra kell a balos lapkát szerelni.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|-----------|
| Leélezési szélesség | 0,25 mm |
| Minőség | HB7835 |
| Típus | UNI |
| Váltólapka ISO kód | SNHX 1103 |
| Szerszámanyag | HM |
| Lapvastagság | 2,7 mm |
| a_p horonyszélességhez | 5 mm |
| Cserék / élek száma | 4 |

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz