

Garant**SNHX 1102 balos, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218573 UNI
GTIN	4062406524609
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha a_e max.

Sík horonyfenék megmunkálásához a tartóra balos és jobbos lapkákat kell felszerelni. A szárral ellentétes oldalra kell a balos lapkát szerelni.

Műszaki leírás

Típus	UNI
Minőség	HB7835
Leélezési szélesség	0,25 mm
Váltólapka ISO kód	SNHX 1102
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	2,3 mm
a_p horonyszélességhez	4 mm
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz