

Garant**SNHX 12045 jobbos, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218605 UNI
GTIN	4062406538002
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha a_e max.

Sík horonyfenék megmunkálásához a tartóra balos és jobbos lapkákat kell felszerelni. A szárral ellentétes oldalra kell a balos lapkát szerelni.

Műszaki leírás

Típus	UNI
Leélezési szélesség	0,25 mm
Minőség	HB7835
Váltólapka ISO kód	SNHX 12045
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	4,5 mm
a_p horonyszélességhez	8 mm
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz