



Gyémánt vágótárcsa 4 in1 PREMIUM*** Premium, Tárcsa Ø: 230mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	569736 230
GTIN	9003173029473
Árucikk kategória	53T

Leírás

Kivitel:

Gyémánt vágótárcsák száraz és nedves vágáshoz. Furat Ø 22,23 mm.

- **Rövid vágási idők a jól vágó gyémánt miatt.**
- **Rendkívül hosszú élettartam, ritkább tárcscsere.**
- **Állandó átmérő, ezért mindig teljes vágási mélység.**
- **Csökkentett porterhelés, mivel a tárcsáról alig válik le anyag.**

Maximális teljesítmény és élettartam az optimális szemcseelosztású új szegmenstechnológiának köszönhetően. 20 – 30 %-kal gyorsabb vágás, **alacsonyabb vibráció és tisztább él** mellett. **Univerzálisan használható** betonban, gránitban, abrazív anyagokban, valamint vasbetonban. **Bevonat vastagság 14 mm.**

Kivitel reklámszöveg:

Gyémánt vágótárcsák száraz és **nedves vágáshoz**. Furat Ø 22,23 mm.

Maximális teljesítmény és élettartam tiszta vágott peremmel. **Univerzálisan használható** betonhoz, gránithoz, abrazív anyagokhoz és acélhoz.

Felhasználás:

Minden olyan szokásos építőanyag vágásához, mint beton (vasalt is), téglá, gránit, csempe, kerámia, acél stb.

Alapanyag:

Következőkhöz optimalizálva: beton, gránit, téglá, pórusbeton.

Figyelem:

- Gyémántbevonat gyárilag előélezve. Feltétlenül vegye figyelembe a forgásirányt!
- További gyémánt vágótárcsák külön rendelésre.

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	230 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Anyaghoz optimalizálva	Kőzet
Alak	41
Alak leírása	egyenes
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa