



Gyémánt vágótárcsa PREMIUM*** nagy teljesítményű, Tárcsa Ø: 125mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 569741 125 |
| GTIN | 9003173018927 |
| Árucikk kategória | 53T |

Leírás

Kivitel:

Gyémánt vágótárcsák száraz és nedves vágáshoz. Furat Ø 22,23 mm.

- **Rövid vágási idők a jól vágó gyémánt miatt.**
- **Rendkívül hosszú élettartam, ritkább tárcscsere.**
- **Állandó átmérő, ezért mindig teljes vágási mélység.**
- **Csökkentett porterhelés, mivel a tárcsáról alig válik le anyag.**

Nagy teljesítményű kivitel 10 ill. 12 mm bevonat vastagsággal. Minden építőanyaghoz alkalmas, hosszú élettartam, túlhevülés ellen védett.

Felhasználás:

Minden olyan szokásos építőanyag vágásához, mint beton (vasalt is), téгла, gránit, csempe, kerámia, acél stb.

Figyelem:

- **Gyémántbevonat gyárilag előélezve. Feltétlenül vegye figyelembe a forgásirányt!**
- **További gyémánt vágótárcsák külön rendelésre.**

Műszaki leírás

| | |
|----------|--------|
| Tárcsa Ø | 125 mm |
|----------|--------|

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Furat Ø | 22,23 mm |
| Csiszolóanyag | Gyémánt |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | D |
| Anyaghoz optimalizálva | Kőzet |
| Alak | 41 |
| Alak leírása | egyenes |
| Meghajtó gép | Sarokcsiszoló |
| Maximális kerületi sebesség | 80 m/s |
| Termék fajtája | Vágótárcsa |