



## Gyémánt vágótárcsa PREMIUM\*\*\* nagy teljesítményű, Tárcsa Ø: 230mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	569741 230
GTIN	9003173019016
Árucikk kategória	53T

### Leírás

#### Kivitel:

Gyémánt vágótárcsák száraz és nedves vágáshoz. Furat Ø 22,23 mm.

- **Rövid vágási idők a jól vágó gyémánt miatt.**
- **Rendkívül hosszú élettartam, ritkább tárcsacsere.**
- **Állandó átmérő, ezért mindig teljes vágási mélység.**
- **Csökkentett portterhelés, mivel a tárcsáról alig válik le anyag.**

**Nagy teljesítményű kivitel 10 ill. 12 mm bevonat vastagsággal.** Minden építőanyaghoz alkalmas, hosszú élettartam, túlhevülés ellen védett.

#### Felhasználás:

Minden olyan szokásos építőanyag vágásához, mint beton (vasalt is), téglá, gránit, csempe, kerámia, acél stb.

#### Figyelem:

- **Gyémántbevonat gyárilag előélezve. Feltétlenül vegye figyelembe a forgásirányt!**
- **További gyémánt vágótárcsák külön rendelésre.**

### Műszaki leírás

Tárcsa Ø	230 mm
----------	--------

Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Anyaghoz optimalizálva	Kőzet
Alak	41
Alak leírása	egyenes
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa