



## Legyezős csiszolótárcsa POLIFFAN-STRONG (ZA) acélhoz, Ø 125 mm, Szemcsézet: 40



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 566322 40     |
| GTIN              | 4007220777886 |
| Árucikk kategória | 55P           |

### Leírás

#### Kivitel:

Igényes megmunkálásához való legyezős csiszolótárcsák.

**Nagy bevonatvastagságú** szabadalmaztatott felépítés **nagy leválasztási teljesítményhez** és **hosszú élettartamhoz**.

### Műszaki leírás

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Alak leírása                  | kúpos              |
| Furat Ø                       | 22,23 mm           |
| Tárcsa Ø                      | 125 mm             |
| Csiszolóanyag                 | Cirkon korund (ZA) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA                 |
| Vas-, kén- és klórtartalom    | < 0,1 %            |
| Terméknév attribútum          | Ø 125 mm           |
| Anyaghoz optimalizálva        | Acél               |
| Maximális kerületi sebesség   | 80 m/s             |

Termék fajtája

Legyezős csiszolótárcsa

**Felhasználói adatok**

|                               | <b>Felhasználás</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kód</b> |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 67 HRC                 | alkalmas              |                      |                |
| INOX                          | feltételesen alkalmas |                      |                |
| Ti                            | feltételesen alkalmas |                      |                |
| GG(G)                         | feltételesen alkalmas |                      |                |
| Száraz                        | alkalmas              |                      |                |