



Legyezős csiszolótárcsa POLIFFAN-STRONG (ZA) acélhoz, Ø 125 mm, Szemcsézet: 50



Rendelési adatok

Rendelés száma	566322 50
GTIN	4007220777893
Árucikk kategória	55P

Leírás

Kivitel:

Igényes megmunkálásához való legyezős csiszolótárcsák.

Nagy bevonatvastagságú szabadalmaztatott felépítés **nagy leválasztási teljesítményhez** és **hosszú élettartamhoz**.

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Alak leírása	kúpos
Tárcsa Ø	125 mm
Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s

Termék fajtája

Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		