

Garant**Tartó gyorscserés furatkésekhez jobbos, Szár Ø DS: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268102 16
GTIN	4062406544249
Árucikk kategória	21P

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel és hűtőfolyadék továbbító gyűrűvel. Precíz befogórendszer gyors, pontosan pozícionálható és ismételhető furatkés cseréhez.

Műszaki leírás

Rögzítőcsavar	269024 1
Magasság H	2,8 mm
Befogási magasság L ₂	14 mm
Teljes hossz L	120 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Ø d	8 mm
Alkalmazás	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés tartó

Tartozék

Szorítócsavar Típushoz 1	269024 1
--------------------------	----------

