


**Garant****Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, Form ADB, BT 40,  
Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303473 20
GTIN	4062406531102
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Körfutás  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszbeállítás lehetséges (állítási út  $V = 10 \text{ mm}$ ).
- Rugalmas a közperselyek használata következtében.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

**Felhasználás:**

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

**Szállítási feltételek:**

Hosszbeállító csavar és hatszögmű kulcs keresztmarkolattal.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308802 sz., AB szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel	63 mm
Ø $D_2$	42 mm
Befogási Ø $D_1$	20 mm
Külső Ø $D$	44,5 mm
Menet $M$	M16×1
$L_2$	47,5 mm

A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó