

Garant**Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, Form ADB, BT 40,
Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 303473 12 |
| GTIN | 4062406531089 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- Körfutás $\leq 3 \mu\text{m}$.
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszbeállítás lehetséges (állítási út $V = 10 \text{ mm}$).
- Rugalmas a közperselyek használata következtében.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Szállítási feltételek:

Hosszbeállító csavar és hatszögkulcs keresztmarkolattal.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308802 sz., AB szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|---------|
| Befogási Ø D ₁ | 12 mm |
| Ø D ₂ | 32 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 90 mm |
| L ₂ | 44,5 mm |
| Menet M | M10×1 |
| Külső Ø D | 44,5 mm |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel | 63 mm |
| Befogó | BT 40 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Alak | ADB |
| belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Balluffchip furat | igen |
| Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |