

**Garant****Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, Form ADB, SK 50,  
Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302053 12
GTIN	4062406544386
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Körfutás  $\leq 3 \mu\text{m}$
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
- Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

**Felhasználás:**

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

**Opcionális tartozék:**

Ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.  
Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., 12, 20, 32 méret;  
szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	49,5 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Hozzávaló közpersely	302140; 302135
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Állítási út V	10 mm

A-méret kinyúlási hossz	80,5 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	61,5 mm
L <sub>2</sub>	31,5 mm
Menet M	M10×1
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó