

**Garant****Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, Form ADB, SK 50,  
Befogási Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302053 32
GTIN	4062406544416
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Körfutás  $\leq 3 \mu\text{m}$**
- **RFID / Balluffchip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).**
- **Közbenő perselyek használata következtében rugalmas.**
- **Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.**

**Felhasználás:**

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

**Opcionális tartozék:**

Ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.  
Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., 12, 20, 32 méret;  
szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz $L_1$	84,1 mm
Hozzávaló közpersely	302180; 302175
Menet M	M16×1
Ø $D_2$	64 mm
Külső Ø D	70 mm

Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm
L <sub>2</sub>	25,5 mm
Állítási út V	10 mm
A-méret kinyúlási hossz	103,2 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó