

Garant**Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, Form ADB, SK 50,
Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302053 20
GTIN	4062406544409
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Körfutás $\leq 3 \mu\text{m}$**
- **RFID / Balluffchip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).**
- **Közbenő perselyek használata következtében rugalmas.**
- **Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.**

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Opcionális tartozék:

Ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.
Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., 12, 20, 32 méret;
szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	80,5 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
Állítási út V	10 mm
Külső Ø D	49,5 mm
Ø D ₂	42 mm

Hasznos hossz L ₁	61,5 mm
Menet M	M16×1
Hozzávaló közpersely	302160; 302165; 302155; 302150
L ₂	34 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó